



序号	型号	差异描述	备注
1	6800010WH13-C00	---	被测样品 主料: 黑色/PU 辅料: 蓝色/PU
2	6800010UH13-C00	改为自适应阻尼、增加按摩功能、取消腰托功能、其余不变	主料: 黑色/PU 辅料: 蓝色/PU
3	6800010VH13-C00	改为自适应阻尼、其余不变	主料: 黑色/PU 辅料: 蓝色/PU
4	6800010XH13-C00	取消加热功能、其余不变	主料: 黑色/PU 辅料: 蓝色/PU
5	6800010-D29-C00	改为自适应阻尼、增加按摩功能、取消腰托功能、增加阻尼延时时间要求、其余不变	主料: 黑色/PU 辅料: 蓝色/PU
6	6800010AD29-C00	改为自适应阻尼、增加阻尼延时时间要求、其余不变	主料: 黑色/PU 辅料: 蓝色/PU
7	6800010-J30-C00	更改面料, 固定阻尼, 其余不变	主料: 深灰色/织物 辅料: 黑色/织物
8	6800010AJ30-C00	更改面料, 固定阻尼, 其余不变	主料: 深灰色/织物 辅料: 黑色/织物
9	6800010GH71-C00	更改布料颜色, 增加座深功能, 速降功能, 其余不变	主料: 黑底紫孔超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 蓝色/PVC
10	6800010-J70-C00	更改布料颜色, 增加座深功能, 其余不变	主料: 渐变灰超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 蓝色/PVC
11	6800010AJ70-C00	更改布料颜色, 增加座深功能, 取消左扶手, 其余不变	主料: 渐变灰超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 蓝色/PVC
12	6800010BJ70-C00	更改布料颜色, 增加座深功能, 取消左扶手, 其余不变	主料: 渐变灰超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 蓝色/PVC
13	6800010CD29-C00	取消通风, 其余不变	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
14	6800010CJ30-C00	取消座椅通风, 更改布料颜色	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
15	6800010BJ30-C00	取消座椅通风, 更改布料颜色	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
16	6800010IH13J	取消安全带总成、左扶手总成、更换面料, 其余不变	主料: 蓝色/PU 辅料: 黑色/pvc
17	6800010JH13J	取消安全带总成、左扶手总成、更换面料, 其余不变	主料: 蓝色/PU 辅料: 黑色/pvc
18	6800010KH13J	取消安全带总成、左扶手总成、通风功能、更换面料、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
19	6800010LH13J	取消安全带总成、左扶手总成、通风功能、更换面料, 其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
20	6800010MH13J	取消左扶手总成、更换安全带总成、更换面料	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
21	6800010NH13J	更换进气管接头, 其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
22	6800010PH13J	取消左扶手总成、增加LOGO 更换安全带总成、更换面料	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
23	6800010QH13J	取消座椅加热, 其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
24	6800010AJ22-C00	增加靠背通风和加热功能, 其余不变	主料: 鸢尾蓝/PVC 辅料1: 鸢尾蓝/PVC 辅料2: 灰色/PVC
25	6800010BJ22-C00	取消座椅通风功能, 其余不变	主料: 鸢尾蓝/PVC 辅料1: 鸢尾蓝/PVC 辅料2: 灰色/PVC
26	6800010CJ22-C00	更改面料, 其余不变	主料: 鸢尾蓝/PVC 辅料1: 鸢尾蓝/PVC 辅料2: 灰色/PVC
27	6800010-J22-C00	更改面料, 其余不变	主料: 鸢尾蓝/PVC 辅料1: 鸢尾蓝/PVC 辅料2: 灰色/PVC
28	6800010WD19-C00	更改面料, 其余不变	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
29	6800010DJ30-C00	取消左侧扶手, 其余不变	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物



序号	型号	差异描述	备注
1	6900010YH43-C00	--	校订产品 主料: 蓝色/织物 辅料: 黑色/织物
2	6900010WH43-C00	更换面料, 其余不变	主料: 蓝色/织物 辅料: 黑色/织物
3	6900010XH43-C00	更换面料, 其余不变	主料: 蓝色/织物 辅料: 黑色/织物
4	6900010AH32-C00	更换面料, 其余不变	主料: 深蓝色/织物 辅料: 黑色/织物
5	6900010-J30-C00	更换面料, 其余不变	主料: 深灰色/织物 辅料: 黑色/织物
6	6900010VH13-C00	更换面料, 其余不变	主料: 黑底蓝孔超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 蓝色/PVC
7	6900010-J70-C00	更换面料颜色, 其余不变	主料: 渐变灰超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 蓝色/PVC
8	6900010DH71-C00	更换面料颜色, 其余不变	主料: 黑底紫孔超纤/皮 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 紫色/PVC
9	6900010UH13-C00	取消集成安全带, 更改布料颜色, 其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 黑色/织物
10	6900010AJ30-C00	更换面料颜色, 其余不变	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
11	6900010WH13-C00	更换面料, 其余不变	主料: 黑色/PVC 辅料: 黑色/PVC
12	6900010-J22-C00	更换面料, 其余不变	主料: 鸢尾蓝/PVC 辅料1: 鸢尾蓝/PVC 辅料2: 灰色/PVC
13	6900010AJ19-C00	更换面料, 其余不变	主料: 黑色格纹打孔超纤/PVC 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 秋焰橘/PVC




序号	型号	差异描述	备注
1	6900010GH13-C00	--	被测样品 主料1: 黑色/PU 辅料1: 白色/PU 辅料2: 蓝色/PU
2	6900010HH13-C00	更换面料	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
3	6900010JH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、取消气管接头、其余不变	被测样品 主料: 黑色/PU 辅料1: 红色/PU 辅料2: 蓝色/PU
4	6900010KH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、取消气管接头、更换面料、其余不变	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
5	6900010MH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、取消气管接头、更换面料、其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 黑色/织物
6	6900010LH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、取消气管接头、更换面料、其余不变	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/织物
7	6900010RH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、取消气管接头、增加集成式安全带、其余不变	被测样品 主料1: 黑色/PU 辅料1: 红色/PU 辅料2: 蓝色/PU
8	6900010NH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、滑轨总成、支架总成、取消气管接头、更换面料、其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 黑色/织物
9	6900010SH13-C00	取消旋转机构、旋转开关、滑轨总成、支架总成、取消气管接头、更换面料、其余不变	主料: 颜色/材质 辅料: 颜色/材质
10	6900010PH13-C00	增加集成式安全带、取消旋转机构、旋转开关、滑轨总成、支架总成、取消气管接头、其余不变	被测样品 主料1: 黑色/PU 辅料1: 蓝色/PU
11	6900010QH13-C00	增加集成式安全带、其余不变	被测样品 主料1: 黑色/PU 辅料1: 蓝色/PU
12	6900010NH13J	增加头枕外LOGO 更改布料颜色、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/PVC
13	6900010-J19-C00	增加集成式安全带、更改布料颜色、其余不变	主料: 黑色格纹打孔超纤/PVC 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 秋焰橘/PVC



序号	型号	差异描述	备注
1	6S00010YH43-C00	--	被测样品 主料: 黑色/织物 辅料: 蓝色/织物
2	6S00010WH43-C00	更换面料、其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 白色/织物
3	6S00010ZH43-C00	增加加热功能、更换面料、其余不变	被测样品 主料: 黑色/织物 辅料: 蓝色/织物
4	6S00010ZD04-C00	更换面料、增加通风功能、其余不变	主料: 墨蓝色/织物 辅料: 墨蓝色/织物
5	6S00010YD04-C00	更换面料、增加通风加热功能、其余不变	主料: 墨蓝色/织物 辅料: 墨蓝色/织物
6	6S00010WH43J/A	取消速降功能、更换面料、更换安全带颜色、增加头枕LOGO	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
7	6S00010XH43J/A	取消速降功能、取消扶手、更换面料、更换安全带颜色、增加头枕LOGO	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
8	6S00010YH43J/A	取消速降功能、更换面料、更换安全带颜色、增加头枕LOGO、调整阻尼力	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
9	6S00010ZH43J/A	取消速降功能、取消扶手、更换面料、更换安全带颜色、增加头枕LOGO、调整阻尼力	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
10	6S00010-J19-C00	更换面料、其余不变	主料: 黑色格纹打孔超纤/PVC 辅料1: 黑色/PVC 辅料2: 秋焰橘/PVC



序号	型号	差异描述	备注
1	6S00010FH13-C00	--	主料: 灰色/PVC 辅料: 黑色/PV
2	6S00010EH13-C00	取消通风加热功能、其余不变	主料: 黑色/PVC 辅料: 黑色/PV
3	6S00010EH13J-AL1	取消通风加热功能、取消速降、取消阻尼调节、更改空气腰托为机械腰托、更换面料、增加LOGO、增加右扶手、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
4	6S00010EH13J/A	取消通风加热功能、取消速降、取消阻尼调节、更改空气腰托为机械腰托、更换面料、增加LOGO、增加右扶手、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/pvc
5	6S00010IH13-C00	增加扶手、更改蒙皮面料	主料: 灰色/织物 辅料: 黑色/织物



序号	型号	差异描述	备注
1	6900010AH13-C00	--	主料: 黑色/织物 辅料: 黑色/PVC
2	6900010BH13-C00	更换面料、其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 黑色/PVC
3	6900010FH13-C00	更换面料、其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 黑丝/织物
4	6900010WH13J/A	更换靠背造型、更换布料、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/PVC
5	6900010AH13J/A	更换布料、增加头枕LOGO、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/PVC
6	6900010TH13-C00	更换面料、增加集成式安全带、增加头枕LOGO、其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/PVC
7	6900010BH13J	更换面料, 其余不变	主料: 蓝色/PU 辅料: 黑色/PVC
8	6900010UH13J	更换面料, 其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/PVC
9	6900010TH13J	更换面料, 其余不变	主料: 白色/织物 辅料: 黑色/PVC
10	6900010IH13-C00	增加安全带未系报警提醒功能, 其余不变	主料: 灰色/织物 辅料: 黑丝/织物

